



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R300×R30	SUS304	1	鏡板：4-005219
2	ヘルール(A)	ISO 1S φ23(I.D)	SUS304	1	4-005052
3	ジャケット	底板：鏡板/上板：平型/t1.5	SUS304	1	鏡板：4-005222
4	閉鎖リング	φ180(I.D) t2	SUS304	1	
5	ヘルール(B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	1	4-005204
6	ヘルール(C)	ISO 15A φ18.4(I.D)L42	SUS316L	1	
7	取っ手	M	SUS304	2	
8	アテ板	φ70×t1.2	SUS304	3	
9	ネック付エルボ	φ32×t2×H66	SUS304	3	
10	パイプ脚	φ32×t1.5×L398	SUS304	3	
11	補強パイプ(A) 上段	φ14×t1×L349	SUS304	1	
12	補強パイプ(B) 下段	φ14×t1×L349	SUS304	2	
13	キャスター取付座		SUS304	3	4-005020
14	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/ワゴン車	2	
15	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/ワゴン車	1	
16	レバーバンド	B-30	SUS304	1	
17	ガスケット	LP-30	シリコンゴム	1	
18	密閉蓋	L-30 (t1)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 20L

ジャケット 約4.8L(上部ヘルールまで)

ジャケット使用圧力：0~0.1MPa

ジャケット使用温度：冷水~温水

水圧試験圧力：0.15MPa

使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること

容器内は、大気圧で使用すること

(圧力はかけられません)

仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手の取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み195kg以下

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	耐圧ジャケット型脚付鏡板容器 DTPJ-CTL-30		
DWG NO.	3-041415-0		
SCALE	1:8	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			

DESIGN	DATE
-	2016/03/31
DRAWN	DATE
-	-
CHECKED	DATE
-	-
APPROVED	DATE
-	-