



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール (A)	ISO 2S $\phi$ 47.8(I.D)	SUS304	1	4-005034
3	ジャケット		SUS304	1	
4	ヘルール (B)	ISO 15A $\phi$ 18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	
5	アテ板	$\phi$ 120×t2	SUS304	4	
6	ネック付エルボ	$\phi$ 60.5×t2×H110.3	SUS304	4	
7	パイプ脚	$\phi$ 60.5×t2×L282	SUS304	4	
8	補強パイプ (A) 上段	$\phi$ 38×t2×L567	SUS304	1	
9	補強パイプ (B) 下段	$\phi$ 38×t2×L567	SUS304	3	
10	キャスター取付座 (A)		SUS304	2	4-005015
11	キャスター取付座 (B)		SUS304	2	4-005016
12	六角ボルト	M10×L25	SUS304	16	
13	六角ナット	M10	SUS304	16	
14	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
15	キャスター (A) ストッパー付	PNUDJAB-150/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
16	キャスター (B)	PNUDKA-150/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
17	レバーバンド	B-635	SUS304	1	
18	ガスケット	MPB-635	シリコンゴム	1	
19	密閉蓋	M-635 (t1.2)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 200L

ジャケット 約94.1L(上部ヘルールまで)

仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意  
内圧がかかると変形の原因になります。

※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)  
使用重量は、製品を含み816kg以下

DESIGN	DATE
-	2016/03/31
DRAWN	DATE
-	-
CHECKED	DATE
-	-
APPROVED	DATE
-	-

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型脚付ホッパー容器 HTJ-CTL-635		
DWG NO.	3-040729-0		
SCALE	1:13	CUSTOMER	規格図
<b>SANKO ASTEC INC.</b>			