









A - A

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R300×R30	SUS304	1	鏡板：4-005042
2	タンクボトムバルブ	SD/ISO 1S φ23(I.D)/φ120	SUS316L	1	直溶接型
3	ジャケッ ト	鏡板：R326×R62	SUS304	1	鏡板：4-005044
4	閉鎖リング	φ190(I.D) t2	SUS304	1	
5	ヘルール (A)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	1	4-005203
6	ヘルール (B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L42	SUS316L	1	
7	取っ手	M	SUS304	2	
8	アテ板	φ80×t1.5	SUS304	3	
9	ネッ ク付エルボ	φ34×t2×H77	SUS304	3	
10	パイプ脚	φ34×t2×L388	SUS304	3	
11	補強パイプ	φ16×t1×L391	SUS304	3	
12	キャス ター取付座		SUS304	3	4-005021
13	キャス ター (A)ス トッ パー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/㊦㊧㊨車	2	
14	キャス ター (B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/㊦㊧㊨車	1	
15	レバ ー バンド	B-30	SUS304	1	
16	ガ ス ケ ッ ト	LP-30	シリコンゴム	1	
17	密閉蓋	L-30 (t1)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 20L

ジャケット 約8.2L(上部ヘルールまで)

仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手の取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意


内圧がかかると変形の原因になります。

※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)

使用重量は、製品を含み 195kg以下

タンクボトムバルブは、直溶接型

取付方向に注意

DESIGN	DATE	NAME	ジャケット型脚付鏡板容器・タンクボトムバルブ DTBJ-CTL-30 / 直溶接型		
-	2016/03/31				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-041021B-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:8	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				