




B部詳細 S=1:3

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール (A)	ISO 2S φ47.8(I.D) L20.5	SUS304	1	
3	サニタリーパイプ	ISO 2S φ47.8(I.D) ×L36.7	SUS304	1	
4	90°ロングエルボ	ISO 2S φ47.8(I.D)	SUS304	1	
5	補強板 (A)	φ550×t10	SUS304	1	3-000000-0
6	ジャケット		SUS304	1	
7	補強板 (B)	φ600×t10	SUS304	1	3-000000-0
8	ヘルール (B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	
9	取っ手	L	SUS304	2	
10	レバーバンド	B-565	SUS304	1	
11	ガスケット	MPB-565	シリコンゴム	1	
12	密閉蓋	M-565 (t1.2)	SUS304	1	




A-A

注記

容量：容器本体 150L
 ジャケット 約54.2L(上部ヘルールまで)
 ジャケット使用圧力：0～0.1MPa
 ジャケット使用温度：冷水～温水
 水圧試験圧力：0.15MPa
 使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること
 容器内は、大気圧で使用するこ
 (圧力はかけられません)

仕上げ：内外面 #320バフ研磨
取っ手の取付は、スポット溶接
補強板(A)(B)の取付は外周断続溶接、丸穴部全周溶接
仕上げ：内外面 # 320バフ研磨
二点鎖線は、周溶接位置

DESIGN	DATE	NAME	耐圧ジャケット型スロープ容器		
-	2024/06/01		KTPJ-CTL-565		
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-041526-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:10	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				