





No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール (A)	ISO 2S ϕ 47.8(I.D) L20.5	SUS304	1	
3	サニタリーパイプ	ISO 2S ϕ 47.8(I.D) $\times$ L36.7	SUS304	1	
4	90°ロングエルボ	ISO 2S ϕ 47.8(I.D)	SUS304	1	
5	補強板 (A)	ϕ 550 $\times$ t10	SUS304	1	3-000000-0
6	ジャケット		SUS304	1	
7	強め輪	フラットバー /25 $\times$ 10	SUS304	2	開口部50
8	補強板 (B)	ϕ 600 $\times$ t10	SUS304	1	3-000000-0
9	ヘルール (B)	ISO 15A ϕ 18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	
10	アテ板	ϕ 100 $\times$ t2	SUS304	4	
11	ネック付エルボ	ϕ 48.6 $\times$ t2 $\times$ H84.3	SUS304	4	
12	パイプ脚	ϕ 34 $\times$ t2 $\times$ L183	SUS304	4	
13	補強パイプ	ϕ 21.7 $\times$ t1 $\times$ L498	SUS304	4	
14	キャスター取付座 (A)		SUS304	2	4-005013
15	キャスター取付座 (B)		SUS304	2	4-005014
16	六角ボルト	M10 $\times$ L25	SUS304	16	
17	六角ナット	M10	SUS304	16	
18	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
19	キャスター (A)ストッパー付	PNUDJAB-130/ウカイ	SUS/カワチ車	2	
20	キャスター (B)	PNUDKA-130/ウカイ	SUS/カワチ車	2	
21	ヒラ蓋	H-565 (t1)	SUS304	1	

注記
容量：容器本体 200L
ジャケット 約73.7L
ジャケット使用圧力：0～0.1MPa
ジャケット使用温度：冷水～温水
水圧試験圧力：0.15MPa
使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること
容器内は、大気圧で使用する
こと
(圧力はかけられません)

仕上げ：内外面#320バフ研磨
二点鎖線は、周溶接位置
使用重量は、製品を含み652kg以下

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	耐圧ジャケット型脚付スロップ容器 K T L P J - S T - 5 6 5 H		
-	2024/06/01				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3 - 0 4 1 6 0 9 - 0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:11	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				