






A - A

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール (A)	ISO 1S φ23(I.D) L20.5	SUS304	1	
3	サニタリーパイプ	ISO 1S φ23(I.D) × L15.5	SUS304	1	
4	90°ロングエルボ	ISO 1S φ23(I.D)	SUS304	1	
5	補強板 (A)	φ 340× t10	SUS304	1	3-000000-0
6	ジャケット		SUS304	1	
7	補強板 (B)	φ 370× t10	SUS304	1	3-000000-0
8	ヘルール (B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	4-005204
9	取っ手	M	SUS304	2	
10	アテ板	φ 80× t1.5	SUS304	3	
11	ネック付エルボ	φ 34× t2× H77	SUS304	3	
12	パイプ脚	φ 34× t2× L263	SUS304	3	
13	補強パイプ	φ 16× t1× L415	SUS304	3	
14	キャスター取付座		SUS304	3	4-005021
15	キャスター (A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/樹脂車	2	
16	キャスター (B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/樹脂車	1	
17	キャッチクリップ		SUS304	4	
18	ガスケット	MPA-36	シリコンゴム	1	
19	密閉蓋	M-36 (t1)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 35L

ジャケット 約11.3L(上部ヘルールまで)

ジャケット使用圧力：0～0.1MPa

ジャケット使用温度：冷水～温水

水压試験圧力：0.15MPa

使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること

容器内は、大気圧で使用する


(圧力はかけられません)

仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 195kg以下

DESIGN	DATE	NAME	耐圧ジャケット型脚付スロープ容器 K T L P J - C T H - 3 6		
-	2024/06/01				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3 - 0 4 1 6 1 3 - 0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:8	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE				
-	-	SANKO ASTEC INC.			