



B部詳細 S=1:5



A - A

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール (A)	ISO 2S φ47.8(I.D) L20.5	SUS304	1	
3	サニタリーパイプ	ISO 2S φ47.8(I.D) × L36.7	SUS304	1	
4	90°ロングエルボ	ISO 2S φ47.8(I.D)	SUS304	1	
5	補強板 (A)	φ550×t10	SUS304	1	3-000000-0
6	ジャケット		SUS304	1	
7	強め輪	フラットバー /25×10	SUS304	2	開口部50
8	補強板 (B)	φ600×t10	SUS304	1	3-000000-0
9	ヘルール (B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	
10	アテ板	φ100×t2	SUS304	4	
11	ネック付エルボ	φ48.6×t2×H84.3	SUS304	4	
12	パイプ脚	φ34×t2×L183	SUS304	4	
13	補強パイプ	φ21.7×t1×L498	SUS304	4	
14	キャスター取付座 (A)		SUS304	2	4-005013
15	キャスター取付座 (B)		SUS304	2	4-005014
16	六角ボルト	M10×L25	SUS304	16	
17	六角ナット	M10	SUS304	16	
18	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
19	キャスター (A)ストッパー付	PNUDJAB-130/ウカイ	SUS/ワグワ車	2	
20	キャスター (B)	PNUDKA-130/ウカイ	SUS/ワグワ車	2	
21	キャッチクリップ		SUS304	6	
22	ガスケット	MPB-565	シリコンゴム	1	
23	密閉蓋	M-565 (t1.2)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 200L

ジャケット 約73.7L

ジャケット使用圧力：0～0.1MPa

ジャケット使用温度：冷水～温水

水压試驗壓力：0.15MPa

使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること


容器内は、大気圧で使用する(圧力はかけられません)

仕上げ：内外面#320バフ研磨

キャッチクリップの取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 652kg以下

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	耐圧ジャケット型脚付スロープ容器 K T L P J - C T H - 5 6 5 H		
-	2024/06/01				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3 - 0 4 1 6 1 8 - 0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:11	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				