



| No. | PART NAME | STANDARD/SIZE | MATERIAL | QTY | NOTE |
|-----|------------------|-----------------------|----------|-----|----------|
| 1 | 胴板 | | SUS304 | 1 | |
| 2 | 上鏡板 | R350×R35/t2 | SUS304 | 1 | |
| 3 | 下鏡板 | R350×R35/t2 | SUS304 | 1 | |
| 4 | ヘルール (A) | 4.5S(100A) 20°L28 | SUS304 | 1 | |
| 5 | ヘルール (B) | ISO 1S φ23(I.D) L20.5 | SUS304 | 1 | |
| 6 | ヘルール (C) ロング | ISO 1S φ23(I.D) L42 | SUS304 | 1 | |
| 7 | ヘルール (D) ロング | ISO 2S φ47.8(I.D) L42 | SUS304 | 4 | |
| 8 | アテ板 (A) | 40×160×t1.2/R4 | SUS304 | 2 | |
| 9 | サニタリー取っ手 | φ10丸棒 | SUS304 | 2 | |
| 10 | アテ板 (B) | φ80×t1.5 | SUS304 | 3 | |
| 11 | ネック付エルボ | φ34×t2×H77 | SUS304 | 3 | |
| 12 | パイプ脚 | φ34×t2×L401 | SUS304 | 3 | |
| 13 | 補強パイプ (A) 上段 | φ16×t1×L384 | SUS304 | 1 | |
| 14 | 補強パイプ (B) 下段 | φ16×t1×L384 | SUS304 | 2 | |
| 15 | キャスター取付座 | | SUS304 | 3 | 4-005021 |
| 16 | キャスター (A) ストッパー付 | 315SA-UB-75/ハンマー | SUS/クワカ車 | 2 | |
| 17 | キャスター (B) | 320SA-UB-75/ハンマー | SUS/クワカ車 | 1 | |

注記
 有効容量：40L
 使用圧力：0~0.18MPa
 使用温度：常温
 水圧試験圧力：0.27MPa
 容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨
 ヘルール (C)(D)の取付は、72°毎
 二点鎖線は、周溶接位置
 使用重量は、製品を含み 195kg以下
 溶接各部分は、圧力容器構造規格に準ずる

| MARK | DATE | REV | APPROVED |
|----------------------------|------------|-------------------------|---------------------|
| 板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値 | | | |
| DESIGN | DATE | NAME | 脚付加圧容器 PVL-35-40 |
| - | 2016/03/31 | DWG NO. | |
| DRAWN | DATE | SCALE | 1:8 |
| CHECKED | DATE | CUSTOMER | 規格図 |
| APPROVED | DATE | SANKO ASTEC INC. | |