


有効容量：30L
 ジャケット容量：8.0L(排出口まで)
 使用圧力：本体 0～0.18MPa
 ジャケット 0～0.09MPa
 使用温度：本体 内容液沸点未満
 ジャケット 冷水～温水
 水圧試験圧力：本体 0.27MPa
 ジャケット 0.14MPa

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板 (A)		SUS304	1	
2	上鏡板	R350× R35/ｴ2	SUS304	1	
3	下鏡板	R350× R35/ｴ2	SUS304	1	
4	ヘルール (A)	4.5S(100A) 20°L28	SUS304	1	
5	ヘルール (B)	ISO 1S ϕ 23(I.D) L20.5	SUS304	1	
6	ヘルール (C) ロング	ISO 1S ϕ 23(I.D) L42	SUS304	1	
7	ヘルール (D) ロング	ISO 2S ϕ 47.8(I.D) L42	SUS304	4	
8	胴板 (B)		SUS304	1	
9	ジャケット上鏡板	R400× R40/ｴ2	SUS304	1	
10	ジャケット下鏡板	R400× R40/ｴ2	SUS304	1	
11	閉鎖リング	ｴ2	SUS304	1	
12	ヘルール (E)	ISO 15A ϕ 18.4(I.D)L17.3	SUS316L	1	
13	ヘルール (F) ロング	ISO 15A ϕ 18.4(I.D)L42	SUS316L	1	
14	アテ板 (A)	40× 160× ｴ1.2/R4	SUS304	2	
15	サニタリー取っ手	ϕ 10丸棒	SUS304	2	
16	アテ板 (B)	ϕ 80× ｴ1.5	SUS304	3	
17	ネック付エルボ	ϕ 34× ｴ2× H77	SUS304	3	
18	パイプ脚	ϕ 34× ｴ2× L386	SUS304	3	
19	補強パイプ (A) 上段	ϕ 16× ｴ1× L427	SUS304	1	
20	補強パイプ (B) 下段	ϕ 16× ｴ1× L427	SUS304	2	
21	キャスター取付座		SUS304	3	4-005021
22	キャスター (A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/ｸﾛﾓﾐｳﾑ	2	
23	キャスター (B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/ｸﾛﾓﾐｳﾑ	1	



仕上げ：内外面 #320バフ研磨
ヘルール (C)(D)の取付は、72°毎
補強パイプの取付位置に注意
二点鎖線は、周溶接位置
使用重量は、製品を含み 195kg以下
溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	ジャケット型脚付加圧容器 PVLJ-35-30		
-	2016/03/31				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-090401-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:8	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				