



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板		SUS304	1	
2	鏡板	10%さら型 t2	SUS304	1	
3	ヘルール(A)	400A 30° L50 Oリング型	SUS304	1	
4	ヘルール(B)	ISO 1S φ23(I.D) L20.5	SUS304	1	
5	アテ板(A)	40×160×t1.2/R4	SUS304	2	
6	サニタリー取っ手	φ10丸棒	SUS304	2	
7	アテ板(B)	φ80×t1.5	SUS304	3	
8	ネック付エルボ	φ34×t2×H77	SUS304	3	
9	パイプ脚	φ34×t2×L410	SUS304	3	
10	補強パイプ(A) 上段	φ16×t1×L424	SUS304	1	
11	補強パイプ(B) 下段	φ16×t1×L424	SUS304	2	
12	キャスター取付座		SUS304	3	4-005021
13	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/クワ車	2	
14	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/クワ車	1	
15	ヘルールキャップ	400A 30° Oリング型	SUS304	1	
16	サニタリーパイプ	ISO 2S L40.5	SUS304	1	
17	ヘルール(C)	ISO 2S φ47.8(I.D) L20.5	SUS304	1	
18	ヘルール(D) ロング	ISO 1S φ23(I.D) L42	SUS304	2	
19	ヘルール(E) ロング	ISO 2S φ47.8(I.D) L42	SUS304	2	
20	Oリング	AS568B #385	シリコンゴム	1	
21	クランプバンド	400A 30°/ 3K	SUS304	1	

注記
 有効容量：70L
 使用圧力：0~0.18MPa
 使用温度：常温
 水圧試験圧力：0.27MPa
 容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨
 二点鎖線は、周溶接位置
 使用重量は、製品を含み195kg以下
 溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME 脚付ヘルールオープン加圧容器	
-	2016/03/31	PVFL-400-70	
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-091309-0
-	-	SCALE	1:9 CUSTOMER 規格図
CHECKED	DATE	<div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">SANKO ASTEC INC.</div>	
-	-		
APPROVED	DATE		
-	-		