







B部詳細 S=1:2



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板 (A)		SUS304	1	
2	鏡板	10%さら型 t2	SUS304	1	
3	ヘルール (A)	200A 30° L30 オリング型	SUS304	1	
4	ヘルール (B)	ISO 1S $\phi 23$ (I.D) L20.5	SUS304	1	
5	胴板 (B)		SUS304	1	
6	ジャケット上鏡板	10%さら型 t2	SUS304	1	
7	ジャケット下鏡板	10%さら型 t2	SUS304	1	
8	閉鎖リング	t2	SUS304	1	
9	ヘルール (C)	ISO 15A $\phi 18.4$ (I.D) L17.3	SUS316L	2	
10	アテ板 (A)	40×160×t1.2/R4	SUS304	2	
11	サニタリー取っ手	$\phi 10$ 丸棒	SUS304	2	
12	アテ板 (B)	$\phi 70$ ×t1.2	SUS304	3	
13	ネック付エルボ	$\phi 32$ ×t2×H66	SUS304	3	
14	パイプ脚	$\phi 32$ ×t1.5×L371	SUS304	3	
15	補強パイプ (A) 上段	$\phi 14$ ×t1×L289	SUS304	1	
16	補強パイプ (B) 下段	$\phi 14$ ×t1×L289	SUS304	2	
17	キャスター取付座		SUS304	3	4-005020
18	キャスター (A)ストッパー付	315SA-UB-65/ハンマー	SUS/ウレタン車	2	
19	キャスター (B)	320SA-UB-65/ハンマー	SUS/ウレタン車	1	
20	ヘルールキャップ	200A 30° オリング型	SUS304	1	
21	サニタリーパイプ	ISO 1.5S L41.5	SUS304	1	
22	ヘルール (D)	ISO 1.5S $\phi 35.7$ (I.D) L20.5	SUS304	1	
23	ヘルール (E) ロング	ISO 1S $\phi 23$ (I.D) L42	SUS304	2	
24	ヘルール (F) ロング	ISO 1.5S $\phi 35.7$ (I.D) L42	SUS304	2	
25	オリング	G220	シリコンゴム	1	
26	クランプバンド	200A 30°/ 3K	SUS304	1	

注記
有効容量：10L
ジャケット容量：4.4L(排出口まで)
使用圧力：本体0~0.18MPa/ジャケット0~0.09MPa
使用温度：本体 内容液沸点未満/ジャケット 冷水~温水
水压試験圧力：本体 0.27MPa/ジャケット 0.14MPa
容器又は配管に安全装置を取り付けること
仕上げ：内外面#320パフ研磨
二点鎖線は、周溶接位置
使用重量は、製品を含み171kg以下
溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型脚付ヘルールオープン加圧容器 PVFLJ-200-10		
DWG NO.	3-091502-0		
SCALE	1:7	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			