







B部詳細 S=1:2



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板 (A)		SUS304	1	
2	鏡板	10%さら型 t2	SUS304	1	
3	ヘルール (A)	250A 30° L30 オリツゲ型	SUS304	1	
4	ヘルール (B)	ISO 1S φ23(I.D) L20.5	SUS304	1	
5	胴板 (B)		SUS304	1	
6	ジャケット上鏡板	10%さら型 t2	SUS304	1	
7	ジャケット下鏡板	10%さら型 t2	SUS304	1	
8	閉鎖リング	t2	SUS304	1	
9	ヘルール (C)	ISO 15A φ18.4(I.D) L17.3	SUS316L	2	
10	アテ板 (A)	40×160×t1.2/R4	SUS304	2	
11	サニタリー取っ手	φ10丸棒	SUS304	2	
12	アテ板 (B)	φ70×t1.2	SUS304	3	
13	ネック付エルボ	φ32×t2×H66	SUS304	3	
14	パイプ脚	φ32×t1.5×L373	SUS304	3	
15	補強パイプ (A) 上段	φ14×t1×L332	SUS304	1	
16	補強パイプ (B) 下段	φ14×t1×L332	SUS304	2	
17	キャスター取付座		SUS304	3	4-005020
18	キャスター (A) ストップパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/ウレタン車	2	
19	キャスター (B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/ウレタン車	1	
20	ヘルールキャップ	250A 30° オリツゲ型	SUS304	1	
21	サニタリーパイプ	ISO 2S L40.5	SUS304	1	
22	ヘルール (D)	ISO 2S φ47.8(I.D) L20.5	SUS304	1	
23	ヘルール (E) ロング	ISO 1S φ23(I.D) L42	SUS304	2	
24	ヘルール (F) ロング	ISO 1.5S φ35.7(I.D) L42	SUS304	2	
25	オリング	G270	シリコンゴム	1	
26	クランプバンド	250A 30°/ 3K	SUS304	1	

注記
有効容量：20L
ジャケット容量：8L(排出口まで)
使用圧力：本体 0～0.18MPa/ジャケット 0～0.09MPa
使用温度：本体 内容液沸点未満/ジャケット 冷水～温水
水圧試験圧力：本体 0.27MPa/ジャケット 0.14MPa
容器又は配管に安全装置を取り付けること
仕上げ：内外面 #320バフ研磨
二点鎖線は、周溶接位置
使用重量は、製品を含み 195kg以下
溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型脚付ヘルールオープン加圧容器 PVFLJ-250-20		
DWG NO.	3-091504-0		
SCALE	1:8	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			
DESIGN	DATE		
-	2016/03/31		
DRAWN	DATE		
-	-		
CHECKED	DATE		
-	-		
APPROVED	DATE		
Ishihata	-		