







B部詳細 S=1:2



A-A

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板 (A)		SUS304	1	
2	鏡板	10%さら型 t2	SUS304	1	
3	ヘルール (A)	300A 30° L30 オリジナル型	SUS304	1	
4	ヘルール (B)	ISO 1S $\phi 23$ (I.D) L20.5	SUS304	1	
5	胴板 (B)		SUS304	1	
6	ジャケット上鏡板	10%さら型 t2	SUS304	1	
7	ジャケット下鏡板	10%さら型 t2	SUS304	1	
8	閉鎖リング	t2	SUS304	1	
9	ヘルール (C)	ISO 15A $\phi 18.4$ (I.D) L17.3	SUS316L	1	
10	ヘルール (D) ロング	ISO 15A $\phi 18.4$ (I.D) L42	SUS316L	1	
11	アテ板 (A)	40×160×t1.2/R4	SUS304	2	
12	サニタリー取っ手	$\phi 10$ 丸棒	SUS304	2	
13	アテ板 (B)	$\phi 80 \times t1.5$	SUS304	3	
14	ネック付エルボ	$\phi 34 \times t2 \times H77$	SUS304	3	
15	パイプ脚	$\phi 34 \times t2 \times L375$	SUS304	3	
16	補強パイプ (A) 上段	$\phi 16 \times t1 \times L380$	SUS304	1	
17	補強パイプ (B) 下段	$\phi 16 \times t1 \times L380$	SUS304	2	
18	キャスター取付座		SUS304	3	4-005021
19	キャスター (A) ストップ付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/ウレタン車	2	
20	キャスター (B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/ウレタン車	1	
21	ヘルールキャップ	300A 30° オリジナル型	SUS304	1	
22	サニタリーパイプ	ISO 2S L40.5	SUS304	1	
23	ヘルール (E)	ISO 2S $\phi 47.8$ (I.D) L20.5	SUS304	1	
24	ヘルール (F) ロング	ISO 1S $\phi 23$ (I.D) L42	SUS304	2	
25	ヘルール (G) ロング	ISO 2S $\phi 47.8$ (I.D) L42	SUS304	2	
26	Oリング	V325	シリコンゴム	1	
27	クランプバンド	300A 30°/ 3K	SUS304	1	

注記
有効容量：40L
ジャケット容量：9.9L(排出口まで)
使用圧力：本体 0~0.18MPa/ジャケット 0~0.09MPa
使用温度：本体 内容液沸点未満/ジャケット 冷水~温水
水圧試験圧力：本体 0.27MPa/ジャケット 0.14MPa
容器又は配管に安全装置を取り付けること
仕上げ：内外面 #320バフ研磨
二点鎖線は、周溶接位置
使用重量は、製品を含み 195kg以下
溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

DESIGN	DATE
-	2016/03/31
DRAWN	DATE
-	-
CHECKED	DATE
-	-
APPROVED	DATE
-	-

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\%$ 又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型脚付ヘルールオープン加圧容器 PVFLJ-300-40		
DWG NO.	3-091506-0		
SCALE	1:8	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			