







B部詳細 S=1:2



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板 (A)		SUS304	1	
2	鏡板	10%さら型 t2	SUS304	1	
3	ヘルール (A)	400A 30° L50 オリング型	SUS304	1	
4	ヘルール (B)	ISO 1S $\phi 23$ (I.D) L20.5	SUS304	1	
5	胴板 (B)		SUS304	1	
6	ジャケット上鏡板	10%さら型 t2	SUS304	1	
7	ジャケット下鏡板	10%さら型 t2	SUS304	1	
8	閉鎖リング	t2	SUS304	1	
9	ヘルール (C)	ISO 15A $\phi 18.4$ (I.D) L17.3	SUS316L	1	
10	ヘルール (D) ロング	ISO 15A $\phi 18.4$ (I.D) L42	SUS316L	1	
11	アテ板 (A)	40×160×t1.2/R4	SUS304	2	
12	サニタリー取っ手	$\phi 10$ 丸棒	SUS304	2	
13	アテ板 (B)	$\phi 80$ ×t1.5	SUS304	4	
14	ネック付エルボ	$\phi 34$ ×t2×H77	SUS304	4	
15	パイプ脚	$\phi 34$ ×t2×L366	SUS304	4	
16	補強パイプ (A) 上段	$\phi 21.7$ ×t1×L382	SUS304	1	
17	補強パイプ (B) 下段	$\phi 21.7$ ×t1×L382	SUS304	3	
18	キャスター取付座 (A)		SUS304	2	4-005008
19	キャスター取付座 (B)		SUS304	2	4-005009
20	六角ボルト	M10×L20	SUS304	16	
21	六角ナット	M10	SUS304	16	
22	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
23	キャスター (A)ストップパー付	315S-UB-100/ハンマー	SUS/ワッシャ	2	
24	キャスター (B)	320SR-UB-100/ハンマー	SUS/ワッシャ	2	
25	ヘルールキャップ	400A 30° オリング型	SUS304	1	
26	サニタリーパイプ	ISO 2S L40.5	SUS304	1	
27	ヘルール (E)	ISO 2S $\phi 47.8$ (I.D) L20.5	SUS304	1	
28	ヘルール (F) ロング	ISO 1S $\phi 23$ (I.D) L42	SUS304	2	
29	ヘルール (G) ロング	ISO 2S $\phi 47.8$ (I.D) L42	SUS304	2	
30	オリング	AS568B #385	シリコンゴム	1	
31	クランプバンド	400A 30°/ 3K	SUS304	1	

注記

有効容量：80L

ジャケット容量：19.8L(排出口まで)

使用圧力：本体 0~0.18MPa/ジャケット 0~0.09MPa

使用温度：本体 内容液沸点未満/ジャケット 冷水~温水

水圧試験圧力：本体 0.27MPa/ジャケット 0.14MPa

容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面 #320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 326kg以下

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型脚付ヘルールオープン加圧容器 PVFLJ-400-80		
DWG NO.	3-091510-0		
SCALE	1:10	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			