







B部詳細 S=1:2



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板		SUS304	1	
2	鏡板	10%さら型 t2	SUS304	1	
3	ヘルール (A)	250A 30° L30 Oリング型	SUS304	1	
4	タンク底ボールバルブ	TVCX-15/ISO 15A/φ64	SUS316	1	3-006315
5	アテ板 (A)	40×160×t1.2/R4	SUS304	2	
6	サニタリー取っ手	φ10丸棒	SUS304	2	
7	アテ板 (B)	φ70×t1.2	SUS304	3	
8	ネック付エルボ	φ32×t2×H66	SUS304	3	
9	パイプ脚	φ32×t1.5×L396	SUS304	3	
10	補強パイプ (A) 上段	φ14×t1×L289	SUS304	1	
11	補強パイプ (B) 下段	φ14×t1×L289	SUS304	2	
12	キャスター取付座		SUS304	3	4-005020
13	キャスター (A)ストッパー付	315SA-UB-65/ハンマー	SUS/クワカ車	2	
14	キャスター (B)	320SA-UB-65/ハンマー	SUS/クワカ車	1	
15	ヘルールキャップ	250A 30° Oリング型	SUS304	1	
16	サニタリーパイプ	ISO 2S L40.5	SUS304	1	
17	ヘルール (B)	ISO 2S φ47.8(I.D) L20.5	SUS304	1	
18	ヘルール (C) ロング	ISO 1S φ23(I.D) L42	SUS304	2	
19	ヘルール (D) ロング	ISO 1.5S φ35.7(I.D) L42	SUS304	2	
20	Oリング	G270	シリコンゴム	1	
21	クランプバンド	250A 30°/ 3K	SUS304	1	

注記

有效容量：20L

使用压力：0~0.18MPa

使用温度：常温

水圧試験圧力：0.27MPa

容器または配管に安全装置を取り付けること


仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 171kg以下

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

タンク底ボールバルブの取付方向に注意

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	脚付ヘル-ル-オープン加圧容器・タツク底ボ-ルバルブ P V F L - B V - 2 5 0 - 2 0		
-	2024/06/01				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3 - 0 9 2 2 0 4 - 0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:7	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				