







No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板		SUS304	1	
2	鏡板	10%さら型 t2	SUS304	1	
3	ヘルール (A)	400A 30° L50 Oリング型	SUS304	1	
4	タンク底ボールバルブ	TVCX-25/ISO 1S/φ79	SUS316	1	3-006316
5	アテ板 (A)	40×160×t1.2/R4	SUS304	2	
6	サニタリー取っ手	φ10丸棒	SUS304	2	
7	アテ板 (B)	φ80×t1.5	SUS304	3	
8	ネック付エルボ	φ34×t2×H77	SUS304	3	
9	パイプ脚	φ34×t2×L410	SUS304	3	
10	補強パイプ (A) 上段	φ16×t1×L424	SUS304	1	
11	補強パイプ (B) 下段	φ16×t1×L424	SUS304	2	
12	キャスター取付座		SUS304	3	4-005021
13	キャスター (A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/汎用車	2	
14	キャスター (B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/汎用車	1	
15	ヘルールキャップ	400A 30° Oリング型	SUS304	1	
16	サニタリーパイプ	ISO 2S L40.5	SUS304	1	
17	ヘルール (B)	ISO 2S φ47.8(I.D) L20.5	SUS304	1	
18	ヘルール (C) ロング	ISO 1S φ23(I.D) L42	SUS304	2	
19	ヘルール (D) ロング	ISO 2S φ47.8(I.D) L42	SUS304	2	
20	Oリング	AS568B #385	シリコンゴム	1	
21	クランプバンド	400A 30°/ 3K	SUS304	1	

注記

有效容量：70L

使用压力：0~0.18MPa

使用温度：常温

水圧試験圧力：0.27MPa

容器または配管に安全装置を取り付けること


仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 195kg以下

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

タンク底ボールバルブの取付方向に注意

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	脚付ヘル-リ-オープン加圧容器・タツ底ボールバルブ P V F L - B V - 4 0 0 - 7 0		
-	2024/06/01				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3 - 0 9 2 2 0 9 - 0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:9	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				