





REVISIONS				
MARK	DATE	REV	DESCRIPTION	APPROVED
⚠	05/03/03		N o . 0 0 1 1 0 5 - 1	

注記
有効容量：15L
ジャケット容量：6.0L(排出口まで)
最高使用圧力：容器内 -0.09MPa～大気圧
 ジャケット内 0.15Mpa
水圧試験：ジャケット内 0.433Mpaにて実施
設計温度：125℃
容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨
二点鎖線は、周溶接位置
溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる



	23	クランプバンド	250A 30°/ 3K	SUS304	1	
	22	Oリング	G 270	シリコンゴム	1	
	21	サニタリーパイプ(B)	ISO 1S	SUS316L	1	
	20	ロングヘルール (B)	ISO 1.5S φ35.7(I.D) L42	SUS316L	5	
	19	ヘルール (C)	ISO 1.5S φ35.7(I.D)L20.5	SUS316L	1	
	18	サニタリーパイプ(A)	ISO 1.5S L41.5	SUS316L	1	
△	17	六角ボルトセット	M12×L35	SUS304	4	
△	16	ガスケット		シリコンゴム	1	
△	15	タンク底ダイヤフラムバルブ	ISO 1S	SUS316L	1	
△	14	タンクフランジ	JIS 5K 50A	SUS316L	1	
△	13	ヘルール (B)	ISO 1S φ23(I.D) L20.5	SUS316L	1	
	12	ヘルールキャップ	250A 30°Oリング型	SUS316L	1	
	11	ロングヘルール (A)	ISO 15A	SUS316L	2	
	10	アテ板	80×80×T1.5	SUS304	3	コーナーR5
	9	取付座(B)/キリカキ付	T12	SUS304	2	
	8	取付座(A)	T12	SUS304	1	
	7	閉鎖リング	T2.0	SUS304	1	
	6	ジャケット下鏡板	10%さら型 T2.0	SUS304	1	
	5	ジャケット上鏡板	10%さら型 T2.0	SUS304	1	
	4	胴板(B)		SUS304	1	
	3	ヘルール (A)	250A 30°L30 Oリング型	SUS316L	1	
	2	容器鏡板	10%さら型 T2.0	SUS316L	1	
	1	胴板(A)		SUS316L	1	
No.		PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
DRAWN		DATE	NAME I R - 1 0 1 PVFJ-250-15(S)			
		05/02/15				
CHECKED		DATE	DWG NO. 3 - 0 0 1 1 0 5 - 1			
DESIGN		DATE	SCALE 1:6	CUSTOMER	SANKO ASTEC INC.	