






No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板		SUS304	1	
2	鏡板	10%さら型 t2	SUS304	1	
3	ヘルール (A)	ISO 4.5S φ108.3(I.D) L27	SUS304	1	
4	片ニップル	10A(R3/8) L28	SUS304	1	
5	ヘルール (B)	ISO 1.5S φ35.7(I.D) L20.5	SUS304	1	
6	サイトグラス	SG-1S-PX5	SUS304	1	シリコン/テフロンパッキン
7	袴	t2	SUS304	1	
8	蓋		SUS304	1	4-003621
9	ソケットアダプター (A)	ISO 8A×G3/8	SUS316L	1	
10	ソケットアダプター (B)	ISO 8A×G1/4	SUS316L	1	
11	ガスケット (A)	ISO 4.5S/40MP	シリコンゴム	1	クリアシリコン
12	クランプバンド (A)	ISO 4.5S/3K	SUS304	1	
13	ガスケット (B)	ISO 1.5S/40MP	シリコンゴム	1	
14	クランプバンド (B)	ISO 1S-1.5S/13MHM-LW	SUS304	1	
15	ガスケット (C)	ISO 8A/40MP	シリコンゴム	2	
16	クランプバンド (C)	ISO 8A-15A/13MHM-LW	SUS304	2	
17	ソケットアダプター (A)	ISO 2S×G3/8	SUS304	1	
18	六角両ニップル	10A(R3/8) /STN	SUS304	1	

注記

有效容量：1L

最高使用压力：容器内 0.18MPa


水压試験：容器内 0.27MPa

設計温度：常温

仕上げ：内外面#320バフ研磨

袴の本体への取付は、全周溶接(側部ヘルール取付部は除く)

二点鎖線は、周溶接位置

	2018/03/27		
MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	小容量加圧容器 PVS-15(S)		
DWG NO.	3-003606-1		
SCALE	1:2.5	CUSTOMER	
SANKO ASTEC INC.			