







No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板 (A)		SUS304	1	
2	鏡板	10%さら型 t2	SUS304	1	
3	ヘルール (A)	350A 30° L50 Oリング型	SUS304	1	
4	ヘルール (B)	ISO 1S φ23(I.D) L20.5	SUS304	6	
5	胴板 (B)		SUS304	1	
6	ジャケット上鏡板	10%さら型 t2	SUS304	1	
7	ジャケット下鏡板	10%さら型 t2	SUS304	1	
8	閉鎖リング	t2	SUS304	1	
9	ヘルール (C)	ISO 15A φ18.4(I.D) L17.3	SUS316L	1	
10	ヘルール (D) ロング	ISO 15A φ18.4(I.D) L42	SUS316L	1	
11	アテ板 (A)	40×160×t1.2/R4	SUS304	2	
12	サニタリー取っ手	φ10丸棒	SUS304	2	
13	アテ板 (B)	φ80×t1.5	SUS304	4	
14	ネック付エルボ	φ34×t2×H77	SUS304	4	
15	パイプ脚	φ34×t2×L441	SUS304	4	
16	補強パイプ (A) 上段	φ16×t1×L341	SUS304	1	
17	補強パイプ (B) 下段	φ16×t1×L341	SUS304	3	
18	アンカー台座	t5	SUS304	4	4-003687
19	ヘルールキャップ	350A 30° Oリング型	SUS304	1	
20	サニタリーパイプ	ISO 1S L33.5	SUS304	5	
21	Oリング	G355	FEP/シリコン	1	
22	クランプバンド	350A 30°/ 3K	SUS304	1	

注記

有效容量：60L

ジャケット容量：17L(排出口まで)

最高使用圧力：本体0.18MPa/ジャケット内0.09MPa

水圧試験：本体0.27MPa/ジャケット内0.14MPa


設計温度：常温

容器又は配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

		MARK		DATE		REV		APPROVED	
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値							
DESIGN	DATE	NAME	ジャケット型脚付ヘルールオープン加圧容器 P V F L J - 3 5 0 - 6 0 (S)						
	2018/05/02								
DRAWN	DATE	DWG NO.	3 - 0 0 3 6 8 3 - 0						
CHECKED	DATE	SCALE	1:9		CUSTOMER				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.							