






B視 S=1:1.5



A-A

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板		SUS304	1	
2	鏡板	10%さら型 t2	SUS304	1	
3	ヘルール(A)	ISO 6S φ158.4(I.D) L27	SUS304	1	
4	ヘルール(B)	ISO 8A φ10.5(I.D) L17.3	SUS316L	1	
5	脚	t2	SUS304	4	脚の取付は注記参照
6	蓋	ISO 6S t10	SUS304	1	
7	ヘルールガスケット	ISO 6S/40MP	シリコンゴム	1	
8	クランプバンド	ISO 6S/13MHMM-3LW	SUS304	1	
9	内蓋	t5	PTFE	1	4-004333-0
10	流出管(S)	ISO 8A φ10.5(I.D)	SUS316L	1	4-004335-0
※11	安全弁	SL-39/15A(Rc1/2)	SUS304	1	
※12	六角両ニップル	STN/R1/2	SUS304	1	
※13	圧力計	AU-60/R3/8	SUS304	1	
※14	クランプバンド	ISO 8A-15A/13MHMM-LW	SUS304	1	
15	ヘルールガスケット	ISO 8A/40MP	シリコンゴム	1	

※ 部品欄 11～14は付属部品

注記

有效容量：5L

使用压力：0~0.5MPa

使用温度：常温


水圧試験圧力：0.75MPa

容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨

脚の取付は容器外周沿いに折り曲げ

二点鎖線は、周溶接位置

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	小容量加圧容器 PVS-5(S)		
	2021/05/12				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-004331-0		
CHECKED	DATE	SCALE	1:3	CUSTOMER	アヅマテクノス株式会社 様
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			